


Medical Footwear & Orthosis Catalog

メディカルフットウェア・装具プログラム 2024-25



Good Foot & Shoe, Happy Life
VAN SAN-SHO, INC.



エコロジカル



植物タンニンなめし革や健康を害さない染料など、人と自然に優しいエコロジカル素材を使用しています。

保存的治療と靴。

ガンターセンシティブは外反母趾、関節リウマチ、糖尿病足の方にも有用な保存的治療に適応するシューズです。

すべてインソールの取外し可能



205731 カリン ストレッチベルクロ Ladies' & Men's

- アッパー:カーフ/ストレッチ ●ソール:ポリウレタン
- カラー:ブラック
- サイズ:35~42(フレンチ) ●幅:K
- ★リウマチ、糖尿病、外反母趾、ハンマートウ



205711 カリンベルクロ Ladies' & Men's

- アッパー:カーフ ●ソール:ポリウレタン
- カラー:ブラック、ブラウン ●サイズ:35~42(フレンチ)
- 幅:K ★リウマチ、糖尿病、外反母趾、ハンマートウ



205701 カリンレース Ladies' & Men's

- アッパー:カーフ ●ソール:ポリウレタン
- カラー:ブラック ●サイズ:35~42(フレンチ)
- 幅:K ★リウマチ、糖尿病、外反母趾、ハンマートウ



205705 カリンレース ストレッチコブラ Ladies' & Men's

- アッパー:カーフ/ストレッチ ●ソール:ポリウレタン
- カラー:ブラック ●サイズ:35~42(フレンチ) ●幅:K
- ★リウマチ、糖尿病、外反母趾、ハンマートウ



204741 インゲベルクロ Ladies'

- アッパー:カーフ ●ソール:ポリウレタン
- カラー:ブラック ●サイズ:2~5.5(UK) ●幅:I
- ★リウマチ、糖尿病、外反母趾、ハンマートウ
- 足関節の不安定性を保護



256701 クルトレース Men's

- アッパー:カーフ ●ソール:ポリウレタン
- カラー:ブラック ●サイズ:6~10(UK) ●幅:K
- ★リウマチ、糖尿病、外反母趾、ハンマートウ
- ※ベルクロタイプ(短靴)256711もございます



256771 クルトベルクロ Men's

- アッパー:カーフ ●ソール:ポリウレタン ●カラー:ブラック
- サイズ:6~10(UK) ●幅:K ★リウマチ、糖尿病
- 外反母趾、ハンマートウ、足関節の不安定性を保護

OrthoTECH®

オルソテック

治療を促進させる治療靴。整形外科医、スポーツ医、身体運動学者、整形外科靴技術者の協力をもとに製品が開発されています。

すべてインソールの取外し可能



71751 スタビル レース Ladies' & Men's

- アッパー:マイクロファイバー
- ソール:ポリウレタン ●カラー:ブラック
- サイズ:3~9(UK) ※ハーフサイズなし
- 幅:H
- ★インソール取外し可能
- ★手術後のケア、足関節の固定



71733 リハ スタビル Ladies' & Men's

- アッパー:マイクロファイバー
- ソール:ポリウレタン ●カラー:ブラック・ホワイト
- サイズ:3~9(UK) ※ハーフサイズなし
- 幅:H
- ★インソール取外し可能
- ★脳卒中後のリハビリ、弛緩性麻痺、痙攣性麻痺

71752 スタビル ベルクロ Ladies' & Men's

- アッパー:マイクロファイバー
- ソール:ポリウレタン ●カラー:ブラック
- サイズ:3~9(UK) ※ハーフサイズなし
- 幅:H
- ★インソール取外し可能
- ★手術後のケア、足関節の固定



PODARTIS

ポダルティス

1992年から登場したリスクを抱えた成人の足の治療
糖尿病、リウマチ、手術後の免荷などによる疾患の治療や、リハビリ目的
シニアの方々が抱える症状の治療などに対応するシューズです。

すべてインソールの取外し可能



SA 24471 VIA (ピア) Ladies'

- カラー:ブラック ●サイズ:35~40 (フレンチ)
- ★前足部にストレッチ素材
- ★脱ぎ履きしやすいベルクロタイプ



SD 3471 ポダルティス X-DIAB16 Ladies' & Men's

- カラー:ブラック ●サイズ:36~44 (フレンチ)
- ★生体力学的に開発された硬めのリジッドロッカーソールにより、荷重を軽減し圧を分散 ★ゆとりのある内部設計
- ★糖尿病足病変二次的予防、リウマチ対応



SR11090 ポダルティス アルベスブルー Ladies

- カラー:ブルー ●サイズ:35~42 (フレンチ)
- ★フレキシブルなアウトソール
- ★ヒールピッチ20mm
- ★シームレス構造のライニングと伸縮性のあるアッパー素材



SA 400 ポダルティス デンブロX Ladies' & Men's

- カラー:ブラック ●サイズ:36~44 (フレンチ)
- ★前に開く構造のため着脱が容易 ★超軽量
- ★カカトにもベルクロがあり、着脱が容易で調節が可能
- ★伸縮性のあるアッパー ★カカトが安定するカウンター



SA 501・601 ポダルティス デンブロ オープン Ladies' & Men's

- カラー:ブラック
- サイズ:SA501 (35~41フレンチ)
- SA601 (42~44フレンチ)
- ★柔らかいナイロン製アッパー
- ★カカトが安定するカウンター



SR108122 ポダルティス ラファエロダークブラウン Men's

- カラー:ダークブラウン ●サイズ:40~46 (フレンチ)
- ★フレキシブルなアウトソール
- ★シームレス構造のライニングと伸縮性のあるアッパー素材



1958年イタリア北部の街ヴェローナにて創業。
美しく、履き心地のよい靴づくりの技術が施されています。
足への優しさや質感に気を配り、厳選したイタリア製素材を使ったコンフォートシューズです。

すべてインソールの取外し可能



26B10 チュニスネロ Ladies'

- アッパー:カーフ ●ソール:ポリウレタン ●カラー:ブラック
- サイズ:35~40 ●幅:H ★外反母趾、扁平足



37B53 ボルネオZ Ladies'

- アッパー:カーフ ●ソール:ポリウレタン ●カラー:ブラック
- サイズ:35~40 ●幅:H ★外反母趾、扁平足



37B19 フェニックスZ Ladies'

- アッパー:カーフ ●ソール:ポリウレタン ●カラー:ブラック
- サイズ:35~40 ●幅:H ★外反母趾、扁平足



37B55 ブリストルモカ Ladies'

- アッパー:カーフ ●ソール:ポリウレタン ●カラー:ブラウン
- サイズ:35~40 ●幅:H ★外反母趾、扁平足

メディカルフットウェア



米国の靴メーカー「ペドース」は米国のメディケア（高齢者または障害者向け公的医療保険制度）における糖尿病患者の治療靴として、米国保険適用の条件を満たすシューズです。

すべてインソールの取外し可能



Ladies' & Men's
800XXW ペドースストレッチウォーカー

●カラー:ブラック ●ペドースサイズ:6~11.5(US)



800XXWは短下肢装具にも対応しています。
写真はイメージです。

PedMan

当社オリジナル企画のストレッチシューズです。

すべてインソールの取外し可能



Ladies' & Men's
600X ペドマン

●カラー:ブラック ●共用サイズ:34~44



Ladies' & Men's
MX600 ペドマン

●カラー:ブラック ●共用サイズ:34~44



伸ばし型(シューストレッチャーやボール等)とドライヤーを用意します。



伸ばす寸法に合う伸ばし方を選び伸ばし型を靴に挿入します。



ドライヤーを当てて温めます。
※ヒートガンをご使用になる場合は高温になりすぎないようにご注意ください。



冷めてから伸ばし型を取り出します。

サイズ換算表

(換算値は目安です)

[Ladies']

in(UK)	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6
cm(センチ)	20.5	21	21.5	22	22.5	23	23.5	24	24.5	25	25.5

[Men's]

in(UK)	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10
cm(センチ)	23.5	24	24.5	25	25.5	26	26.5	27	27.5	28	28.5

[Ladies' & Men's 共用]

cn(フレンチ)	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
cm(センチ)	22	22.5	23	23.5-24	24.5	25	25.5	26	26.5	27	27.5

[ペドース]

ペドースサイズ(US)	レディース	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12
	メンズ							6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10
足長mm(実寸)		215	219	223	228	232	236	240	245	249	253	257	262	266	270	274

整形靴

足に合わせ靴型(木型)を選択し、載せ甲して寸法に合わせます。主に足趾・前・中足部の変形に適用します。後足部変形や足関節の変形・可動制限の場合は、特殊靴になる場合もありますのでお問い合わせください。

① 計測

フットプリント



フットプリント
トリットシャウム



3Dデータ



② 整形靴 ※靴型の選択

特殊靴 ※靴型(木型)の作製

③ デザインの選択・アッパー製作



④ 仮つり込み



※完成前の適合チェック

⑤ 納品・微調整



208712 ソフティレース

Ladies' & Men's



207104 オートテックフェニックスジッパー

Ladies' & Men's



208711 ソフティベルクロ

Ladies' & Men's



208713 ソフティジップ

Ladies' & Men's



202854 オートテックボルミオ

Ladies' & Men's



202956 オートテックトレント

Ladies' & Men's

デザイン・色などカスタマイズいたします。お気軽にご相談ください。



202455 オートテックワイヤーレース

Ladies' & Men's



254752 オートテックリチャード

Men's

小児整形靴

足首までしっかり支えるハイカット構造で、月形芯の延長にも対応します。複数のバンドで固定できるので、甲高や細幅にも合わせやすいデザインです。

すべてインソール挿入可能



DU8-2000-V LB コニーブルー

Kids'



DU8-2000-V PINK コニーピンク

Kids'



DU8-2000-V BLACK コニーブラック

Kids'



DU8-1044-6-2 ファンキーノーマル

Kids'



DU8-1032 パンサーノーマル

Kids'



DU8-5148-5 パニーワイド

Kids'

免荷サンダル

TD 特許商品


スムーズな体重移動により前足・中足部にかかる圧力を大幅に軽減しながら歩容も安定。術後のリハビリや潰瘍治療等の場面で効果を上げています。



片足(左右兼用)

PO 500 ポダルティスTD Ladies' & Men's

- カラー:ブラック
- サイズ:35/36~43/44
ダブルサイズ(フレンチ)
- ★生体力学に基づいた硬めのリジットロッカー
- ★アウトソール高22mm
- ★カカトを安定させるカウンター



PL 345 モジューズ インソール Ladies' & Men's

- サイズ:35/36~43/44ダブルサイズ(フレンチ)
- ★取り外し可能なモジュラー式セルで潰瘍部を免荷
- ☆TD・スタビルD対応 ☆片足売り

W.P.S.
Talus Post-op Shoes

研究と改良により前足部・足趾にかかる圧力を大幅に軽減。術後のリハビリ等の場面で効果を上げています。



片足(左右兼用)

Ladies' & Men's
PO 100 ポダルティスWPS BLACK

- カラー:ブラック
- サイズ:35/36~43/44
ダブルサイズ(フレンチ)
- ★talismアウトソール
- ★アウトソール高34mm
- ★カカトを安定させるカウンター



片足(左右兼用)

Ladies' & Men's
PO 700 ポダルティス スタビルD

- カラー:ブラック ●サイズ:35/36~43/44ダブルサイズ(フレンチ)
- ★高い安定性 ★硬めの中底
- ★保護パッド付き★取り外し可能なスタビライザー(後足部)
- ★硬めのロッカーアウトソール

Teraheel 特許商品
テラヒール


踵・後足部を免荷し、術後のリハビリ等の場面で効果を上げています。



片足(左右兼用)

Ladies' & Men's
PO 400 ポダルティス テラヒール

- カラー:ブラック
- サイズ:S・M・L・XL(35/36/37~44/45/46)
3サイズ(フレンチ)
- ★後足部免荷アウトソール
- ★カウンターの保護部が取り外し可能
- ★足を安定させる外側部、腰(ウエイスト)部を補強



免荷サンダル用前足部カバー

- TD・WPS・Teraheel・スタビルD用
- カラー:ブラック ●サイズ:フリーサイズ
- ストレッチ素材
- ☆片足売り

足底装具

前足部厚さ4mmのインソール型のEVA材料です。
PE補強材付きでモールドにも対応します。

エクストラパンチインソール SN
Extra Insole punch Soft/Normal

- 半既製EVAインソール ●ソフトカバー
- 補強材付 ●ノーマルベース
- サイズ 23/24・25/26・27/28・29/30
31/32・33/34・35/36・37/38
39/40・41/42・43/44/45

OIA75EE3004--

エクストラインソール HH
Extra Insole Hard/Hard

- 半既製インソール ●ハードカバー補強材付 ●ハードベース ●雪型ペロッティ付
- サイズ 23/24・25/26・27/28・29/30
31/32・33/34・35/36・37/38
39/40・41/42・43/44/45

OIA75FD3005--



インソール対応室内履き



特許取得
NEW

302020 ハウスミュール ミツル

Ladies' & Men's

- アッパー:ストレッチ素材
- ソール:合皮
- カラー:ブラック、ブルー
- サイズ:35~42(フレンチ)
- 幅:H
- ★インソール取り外し可能
- ★外反母趾、扁平足、開張足



※ 品番末尾の--に、サイズが入ります。[例] サイズ23/24の時=OIA75EE300423


足底装具

スマートフォンやタブレットでスキャンした3Dデータにも対応し、ウェブサイト上でデザインと切削オーダーができます。ブロック厚35mmまで対応し、陽性モデルの切削も可能です。

CADCAMインソールシステム

voxelcare
ONLINE CAD/CAM SYSTEMS

クラウドベースのテクノロジー カスタマイズソリューション 最先端のオンラインCAD ミリング加工と3Dプリント ワールドワイドのカスタマーサポート オンラインおよび企業内トレーニング



Voxelcare（ボクセルケア）オンラインCADは、インソールの設計のためだけに作られた高度に専門化されたツールです。クラウドベースで使いやすく、正確なインソールを作成するために必要なものがすべて揃っています。このため、最先端と従来の技術を組み合わせて患者さまにとって最良の結果をだすことができます。

ボクセルケアインソールシステムの特徴

インターネット経由でスマホやタブレットからでも自由にアクセス可能！

☞ 場所や時間にとらわれずに利用できます ☑

クラウドにデータをバックアップし、効率的にデータが共有できます！

☞ 社内のPCが壊れたり、使用できなかったりとしたリスク対策にも最適です ☑

他社システムからのインポートおよびエクスポートサポート！

☞ 従来とのシステム併用も可能のため導入コストも抑えられます ☑



ボクセルケア、
インソールページ へ



選べるプラン

CAD単品プラン

CAD単品プラン

スマホやタブレットなどでスキャンされた3Dデータをホームページに取り込み、CADインソールをHP上でデザイン。約2営業日で削り出されたインソールを入手。

ミドルプラン

レーザー3DスキャナーまたはiOSボクセルスキャンアプリ、CADインソールをHP上でデザイン。約2営業日で削り出されたインソールを入手。



ロングプラン


CADインソールをHP上でデザイン。ミリングマシンまたは3Dプリンターでインソール作成。すべて自社にて製作。



ミドルプラン



ロングプラン



足底装具

130℃～140℃でグラスファイバー、または120℃で熱成型可能な
カーボン補強材を使った厚さ1mmのインソール材料。薄く軽いのが特徴です。



品名	デイリー OIPDAK	デイリーコントロール OIPDCI	デイリーリジダス OIPDRK
特長	ミディアム幅。第5中足骨基部および踵中央の下のシェルのくぼみ	細幅。後足部が安定するカップインソール	ミディアム幅。母趾の動きを制限するリジッドスプリント
共用サイズ	36-45	36-45	36-45



品名	OIS0064 F0131110023 ノーマルタイプ	OIS0064 F0131110020 リジダスショートタイプ	OIS0064 L0131110040 バタフライタイプ
特長	アーチ下部分のみカーボン材が施されたノーマルタイプ	母趾下部までカーボン材が施され、母趾の動きを制限する強剛母趾用タイプ	カーボン材が母趾小趾側に伸び、中がぬかれたバタフライタイプ
共用サイズ	36-45	36-45	36-45

ポリウレタン製インソール 衝撃吸収および耐久性に優れる。



OIO112 キディテック

- 小児用インソール
- 後足部矯正サポート付
- 吸湿性に富むフェルトカバーを採用
- 小児サイズ:24～34



OIO106 ムーブメントイージー

- スポーツ用インソール
- 前足部外側ウェッジ付
- 吸湿性に富むカバーを採用
- 共用サイズ:36～44



OIO105 バリオサポート

- 前足部に緩衝性、後足部にサポート性を持つ
- 後足部ラテラルリップ、補強芯材付き
- 扁平足、外反母趾などの足の変形に対応
- 共用サイズ:34～41



OIO104 バリオコンフォート

- 緩衝に重点をおいたタイプ
- EVAセンサー付き
- 足全体に痛みのある方(敏感な足)向け
- 共用サイズ:34～41

サイズ換算表 [Ladies']

(換算値は目安です)

in (UK)	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6
cm (センチ)	20.5	21	21.5	22	22.5	23	23.5	24	24.5	25	25.5

[Men's]

in (UK)	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10
cm (センチ)	23.5	24	24.5	25	25.5	26	26.5	27	27.5	28	28.5

[共用]

cn (フレンチ)	34	35	36	37	38	39	40	41	42
cm (センチ)	22	22.5	23	23.5-24	24.5	25	25.5	26	26.5

[小児]

cn (フレンチ)	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
cm (センチ)	14	14.5	15	15.5-16	16.5	17	17.5	18	18.5-19	19.5	20-20.5	21	21.5-22	22.5	23	23.5-24	24.5	25	25.5	26	26.5



よい足よい靴、楽しい暮らし

バン産商株式会社

Good Foot & Shoe, Happy Life

VAN SAN-SHO, INC.

〒111-0043 東京都台東区駒形2-5-7

TEL.03-3843-6561 FAX.03-3843-6562

E-mail:vss@vansan.co.jp http://www.vansan.co.jp



inquiry (お問い合わせ)



※印刷の都合上、商品カラーは実際と多少異なる場合があります。

※天然素材を使用しているため、色落ちすることがあります。

※予告なく仕様を変更する事や、商品が取扱い中止になる場合があります。ご了承ください。